

91 cm lange DisplayPort-naar-VGA-adapterconverteerkabel – DP naar VGA 1920x1200 - zwart

Productcode: DP2VGAMM3B



Met de DP2VGAMM3B actieve DisplayPort-naar-VGA-converteerkabel kunt u uw voor DisplayPort geschikte desktop of laptop direct aansluiten op een nabijgelegen VGA-scherm of -projector, waardoor u niet alleen geen extra adapters nodig hebt, maar ook de warboel van vele kabels vermijdt.

Omdat de converteerkabel videoresoluties tot 1920x1200 ondersteunt, kunt u bovendien een DisplayPort-videobron op VGA aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw bestaande VGA-scherm (monitor, projector) aan op een DisplayPort-uitvoerapparaat (desktop, laptop)
- Gebruik uw VGA-scherm als een tweede scherm, aangesloten op een DisplayPort-uitvoerapparaat
- Sluit een DisplayPort-computer aan op een VGA-projector voor presentaties of bijeenkomsten in een vergaderruimte of auditorium

Eigenschappen

- **DISPLAYPORT NAAR VGA KABEL:** Met deze 1 m DisplayPort 1.2 (HBR2) kabel adapter kunt u één VGA-scherm aansluiten dat 2048x1280, 1920x1200 en 1920x1080 (1080p) bij 60Hz ondersteunt; EDID/DDC passthrough garandeert compatibiliteit tussen bron en scherm
- **Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA) en HDTV-resoluties tot 1080p**
- **GEÏNTEGREERDE BEELDSCHERMKABEL:** De kabel adapter is slank en flexibel met een adapter chip geïntegreerd in de VGA connector waardoor kabelwarboel wordt verminderd en voor een nette installatie in uw werkstation op kantoor of in een thuishokantoor
- **LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA:** Latching DP connector ensures a solid host connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- **EASY TO USE:** With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector| DisplayPort Male to VGA Male Cable

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Nee
Chipsetcode	Analogix - 9832

Prestaties

Maximale kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (Output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospecificaties	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 uren

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.5 cm]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	2.9 oz [82.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort™ naar VGA adapterkabel
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.