

Cable Conversor de 1,8m Adaptador de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Convertidor 1080p

ID del Producto: DP2VGAMM6



El Cable DisplayPort a VGA de 6 pies (M-M), DP2VGAMM6 permite conectar una pantalla VGA a una tarjeta de video/fuente DisplayPort. El cable proporciona una distancia de conexión de 6 pies y dispone de un conector VGA macho y un conector DisplayPort macho.

El cable adaptador DisplayPort a VGA soporta transmisiones de video con alto ancho de banda por lo que ofrece fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p, permitiendo no sólo aprovechar todo el potencial de la pantalla VGA sino también utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite utilizar su pantalla VGA existente con monitores DisplayPort más modernos
- El adaptador DisplayPort a VGA ofrece una conexión sin inconvenientes a cualquier monitor o proyector VGA.

Características

- CABLE DISPLAYPORT A VGA: Cable adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2), de 1,8m, le permite conectar una pantalla VGA, compatible con resoluciones 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz;

pass-through EDID y DDC garantiza compatibilidad entre fuente y pantalla

- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Cable adaptador con diseño delgado y flexible, además de contener un chip adaptador integrado en el conector VGA. Su diseño ayuda a reducir el desorden y ofrece una instalación ordenada en su estación de trabajo
- **DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP con cierre garantiza una conexión anfitrión estable; el chip integrado en el conector VGA minimiza la pérdida de señal | Compatible con el cable VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Ya que no se requiere software controlador, el cable conversor de vídeo DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu | Fuente DP a monitor/pantalla/proyector VGA | Cable DisplayPort (macho) a VGA (hembra)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
------------	------------------------

Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR 10% ~ 85%

Características Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Ancho del Producto 1.4 in [35.0 mm]

Altura del Producto 5.6 ft [1.7 m]

Peso del Producto 3.7 oz [106.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Ancho de la Caja 7.9 in [20.0 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.0 oz [114.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable 1,8m Adaptador DisplayPort a VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

