

Cable Convertidor de 1.8m Adaptador de Video DisplayPort DP a VGA - 1080p

ID del Producto: DP2VGAMM6



El Cable DisplayPort a VGA de 6 pies (M-M), DP2VGAMM6 permite conectar una pantalla VGA a una tarjeta de video/fuente DisplayPort. El cable proporciona una distancia de conexión de 6 pies y dispone de un conector VGA macho y un conector DisplayPort macho.

El cable adaptador DisplayPort a VGA soporta transmisiones de video con alto ancho de banda por lo que ofrece fácilmente resoluciones de pantalla de hasta 1920x1200 o resoluciones HDTV de hasta 1080p, permitiendo no sólo aprovechar todo el potencial de la pantalla VGA sino también utilizar una fuente de video DisplayPort de avanzada.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite utilizar su pantalla VGA existente con monitores DisplayPort más modernos
- El adaptador DisplayPort a VGA ofrece una conexión sin inconvenientes a cualquier monitor o proyector VGA.

Características

- Diseño de cable todo-en-uno
- Soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 (HDTV - 1080p)
- No requiere controladores ni software
- **DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP con cierre garantiza una conexión anfitrión estable; el chip integrado en el conector VGA minimiza la pérdida de señal | Compatible con el cable VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Ya que no se requiere software controlador, el cable conversor de vídeo DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo macOS, Windows y Ubuntu | Fuente DP a monitor/pantalla/proyector VGA | Cable DisplayPort (macho) a VGA (hembra)

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 10% ~ 85%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	67.0 in [170.1 cm]
Peso del Producto	3.7 oz [106.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [114.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable 1,8m Adaptador DisplayPort a VGA
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.