

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

N° de produit: DP2VGAMM6B



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6B de 1,8 m vous permet de connecter votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort directement à un moniteur VGA ou un vidéoprojecteur sans adaptateur ni câble supplémentaire - une solution économique permettant d'utiliser votre nouvel ordinateur doté de DisplayPort avec un moniteur VGA ou un projecteur.

De plus, étant donné que le câble convertisseur prend en charge la résolution 1920x1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort vers VGA sans compromis sur la qualité vidéo.

Le câble DP2VGAMM6B bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez votre écran VGA existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort (ordinateur de bureau, ordinateur portable)
- Utilisez votre moniteur VGA comme écran secondaire connecté à un port de sortie DisplayPort
- Connectez un ordinateur doté d'un DisplayPort à un vidéoprojecteur VGA pour les présentations ou pour des réunions en salle

Spécifications techniques

- Convertisseur DisplayPort actif vers VGA
- Installation plug-and-play
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p

Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft DisplayPort to VGA Adapter Cable - Active DP 1.2 to VGA

Matériel

Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Analogix - 9832

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1200 / 1080p (Output)
Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p (Input)
Spécifications audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions environnemen



tales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.4 in [35 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	3.7 oz [103.7 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Poids brut	4.5 oz [128 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble adaptateur DisplayPort™ vers VGA

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

