Adaptateur DP 3 en 1 - Hub Convertisseur Vidéo Multiport vers Écrans Multiples DP vers HDMI, VGA ou DVI - PC DP 1080p vers Écran ou Vidéoprojecteur

Nº de produit: DP2VGDVHD

Le convertisseur DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI DP2VGDVHD offre une solution compacte 3-en-1 permettant de connecter votre PC, votre ordinateur portable ou Ultrabook™ avec DP à un écran VGA, DVI ou HDMI.

Compatible avec presque tous les écrans, téléviseurs ou vidéoprojecteurs, ce convertisseur polyvalent constitue une solution plug-and-play idéale pour les déplacements ou les applications professionnelles BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau. En vous proposant trois des interfaces les plus courantes, il vous permet de vous connecter à appareil disponible dès l'entrée dans une salle de conférence et ce, même si vous ne connaissez pas les ports disponibles.

Le convertisseur prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200/1080p ce qui permet un branchement sans encombre depuis votre ordinateur avec DisplayPort. Vous pouvez ainsi convertir une source vidéo DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI sans compromis sur la qualité vidéo.

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort se garde facilement sous la main sans occuper trop de place dans le sac de votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Emmenez cet adaptateur lors de vos déplacements pour vous connecter à presque tous les écrans

• Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail

• Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur DisplayPort pour l'utiliser comme moniteur secondaire

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR D'AFFICHAGE 3 EN 1 : Connectez une source DP à pratiquement n'importe quel écran à l'aide d'un seul adaptateur; Prend en charge les formats DP vers HDMI, DVI ou VGA et le son surround 7.1 via HDMI pour des configurations AV haute fidélité

• RÉSOLUTIONS VIDÉO : Cet adaptateur vidéo de voyage prend en charge jusqu'à 4K à 30 Hz via la sortie HDMI et jusqu'à 1920x1200/1080p via les sorties DVI et VGA; Conçu pour des déploiements polyvalents dans les environnements d'affichage modernes et hérités

• PLUG-AND-PLAY : Adaptateur indépendant du système d'exploitation, ne nécessite aucun pilote ni logiciel, idéal pour des déploiements rapides sur les systèmes Windows, macOS et Linux sans surcoût IT

• CONCEPTION PRATIQUE POUR LES DÉPLACEMENTS : Cet adaptateur A/V, il se glisse facilement dans un sacoche de PC; Il est idéal pour les installations mobiles, les postes de travail fixes et les professionnels de l'informatique en déplacement

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Conception unidirectionnelle (convertit uniquement une source DisplayPort vers un moniteur HDMI/DVI/VGA); Ports HDMI/DVI passifs; Port VGA actif; Longueur du Câble : 15 cm; Couleur : Noir

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Entrée AV	DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	DVI-D - Single-Link
		HDMI - 1.4
		VGA
	Prise en charge audio	Oui
	ID du chipset	NXP Semiconductors PTN3392BS
		Parade Technologies Inc. PS8312
Performance		

	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1200/1080p
	Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches) 1 - HDMI (19 broches) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. En cas de connexions multiples, seule une des sorties fonctionnera. Le port HDMI est un port passif. Le port DVI-D est un port passif. Le port VGA est un port actif. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)

	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
	Longueur du produit	10.5 in [26.6 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	2.3 oz [65.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	4.9 in [12.4 cm]
	Package Height	1.0 in [2.6 cm]
	Poids brut	2.4 oz [68.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
		1 - Guide d'installation
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis