

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

ID prodotto: DP2VGDVHD



Il convertitore DisplayPort a VGA, DVI o HDMI DP2VGDVHD offre una compatta soluzione 3 in 1 per il collegamento del computer desktop, laptop o Ultrabook™ dotato di DP a un display VGA, DVI o HDMI.

Compatibile praticamente con qualsiasi display, televisore o proiettore, questo versatile convertitore offre una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio. Grazie alla possibilità di scegliere le tre interfacce più comuni, il convertitore permette di spostarsi in qualsiasi sala riunioni ed effettuare immediatamente il collegamento al display disponibile anche quando non si conoscono le porte di collegamento utilizzabili.

Per collegamenti senza problemi dal computer dotato di DisplayPort, il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p permettendo la conversione di una sorgente video DisplayPort in VGA, HDMI o DVI senza rinunciare alla qualità video.

Il convertitore DisplayPort offre un design compatto e leggero che permette di tenerlo sempre a portata di mano senza occupare troppo spazio nella borsa del laptop.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display

- Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro
- Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un computer DisplayPort per utilizzarlo come monitor secondario

Caratteristiche

- **ADATTATORE DISPLAY 3 IN 1:** collega una sorgente DisplayPort a qualsiasi display con un unico adattatore; supporta DP a HDMI, DVI o VGA (solo un'uscita attiva alla volta) e audio surround a 7.1 canali tramite HDMI per configurazioni AV ad alta fedeltà
- **RISOLUZIONI VIDEO:** Questo adattatore video da viaggio supporta fino a 4K a 30 Hz tramite uscita HDMI e fino a 1920x1200/1080p tramite uscite DVI e VGA; progettato per implementazioni versatili in ambienti di visualizzazione sia moderni che tradizionali
- **PLUG-AND-PLAY:** adattatore indipendente dal sistema operativo che non richiede driver o software, ideale per implementazioni rapide su sistemi Windows, macOS e Linux senza costi IT aggiuntivi
- **DESIGN ADATTO AI VIAGGI:** questo adattatore A/V presenta un design leggero e compatto che si inserisce facilmente nelle borse per laptop o nei kit portatili di tecnici e professionisti IT; ideale per configurazioni mobili e workstation desktop permanenti
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Design unidirezionale (converte solo da una sorgente DisplayPort a un monitor HDMI/DVI/VGA); porte HDMI/DVI passive; porta VGA attiva; lunghezza cavo 15 cm; colore: nero

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Sì
ID chipset	NXP Semiconductors PTN3392BS
	Parade Technologies Inc. PS8312

Prestazioni

Maximum Cable	49.9 ft [15.2 m]
---------------	------------------

Distance To Display	
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	VGA - No Audio Support

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Note/requisiti speciali

Nota	<p>L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.</p> <p>La porta HDMI è una porta di tipo passivo.</p> <p>La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.</p> <p>La porta VGA è una porta di tipo attivo.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Umidità 10~85% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	5.9 in [15 cm]
Lunghezza prodotto	10.5 in [26.6 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [65.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
	1 - Guida per l'installazione

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.