

Câble rallonge vidéo DisplayPort de 1,8 m - M/F

Nº de produit: DPEXT6L



The DPEXT6L 6-foot, DisplayPort Video Extension Cable supports 21.6 Gbps bandwidth, giving a full 4K x 2K (3840 x 2400 at 60Hz) resolution and 3D Stereo display (2560 x 1600 at 120Hz). This DP1.2 cable also provides additional features such as High Bit Rate 2 (HBR2), 8 Audio Channels, Multi-Stream Transport (MST) for connecting multiple displays and Global Time Code (GTC) for sub-micro video/audio sync.

This DisplayPort v1.2 Video Extension Cable adds an extra 6ft to any DisplayPort cable. The extension cable features latching connectors with gold-plated pins for superior conductivity and is backed by our Lifetime Warranty.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Extend your DisplayPort® interface by 6ft

Spécifications techniques

- CÂBLE EXTENSION DISPLAYPORT:** Câble 1.8m DP v1.2 mâle vers DP femelle; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), Bande passante 21.6 Gbps, HBR2, Audio 8Ch, Multi-Stream Transport (MST), Synchronisation GTC précise canaux audio & Stéréo 3D (2560x1600p 120Hz)

- CONCEPTION FIABLE: Connecteur ABS moulé et gaine PVC robuste et flexible résiste à l'usure et la torsion d'un usage intensif; La sous-structure en métal fournit un blindage EMI optimal; Le verrouillage du connecteur prévient les déconnexions accidentnelles.
- CONSTRUCTION DE QUALITÉ : Le câble d'extension DP est doté d'un fil 28AWG avec des broches plaquées or pour une fiabilité accrue du signal, le câble d'extension DP est doté d'un blindage EMI supérieur avec des feuilles mylar en aluminium tressé
- UTILISATION: Étendez vos câbles DP de 1.8m; Idéal pour la maison/bureau/salles de réunion/école; Convient pour les stations de travail équipées d'une carte graphique FirePro™ S9000/7000 ou W8100/7100; écran/projecteur/affichage 1080p/UHD/4K
- SPECS : 1,8 m / Noir / DP v1.2 / Câble d'extension DisplayPort mâle vers femelle / 28 AWG / Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS / Blindage : feuille de mylar en aluminium tressé / HBR2, MST, GTC / Rétrocompatible avec DP1.1 / Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	20
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Température de stockage	-25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 40 %-70 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	3.2 oz [91.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]
Largeur du Paquet	6.5 in [16.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	3.5 oz [98.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis