

1,8 m DisplayPort Video verlengkabel - M/F

Productcode: DPEXT6L



The DPEXT6L 6-foot, DisplayPort Video Extension Cable supports 21.6 Gbps bandwidth, giving a full 4K x 2K (3840 x 2400 at 60Hz) resolution and 3D Stereo display (2560 x 1600 at 120Hz). This DP1.2 cable also provides additional features such as High Bit Rate 2 (HBR2), 8 Audio Channels, Multi-Stream Transport (MST) for connecting multiple displays and Global Time Code (GTC) for sub-micro video/audio sync.

This DisplayPort v1.2 Video Extension Cable adds an extra 6ft to any DisplayPort cable. The extension cable features latching connectors with gold-plated pins for superior conductivity and is backed by our Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Extend your DisplayPort® interface by 6ft

Eigenschappen

- DISPLAYPORT VERLENGKABEL: 1,8 m DP v1.2 mannelijke naar DP vrouwelijke kabel / snoer; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps bandbreedte, HBR2, 8-kanaals audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC voor precieze afstemming van het audiokanaal en 3D stereo (2560x1600p 120Hz)

- **BETROUWBAAR DESIGN:** Duurzame ABS connectors met flexibele PVC trekontlasting en mantel voorkomen rafelen of schade door buigen of ruw gebruik; metalen substructuur van de connector biedt EMI-bescherming, vergrendelende connector voorkomt onbedoeld losraken
- **KWALITEITSBOUW:** DP uitbreidingskabel met 28AWG draad en vergulde pinnen zorgen voor betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid; Dankzij de gevlochten aluminium mylar folie zorgt de hoogwaardige EMI afscherming voor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Verleng uw DP-kabels met 2 m; ideaal voor thuis/kantoor/vergaderruimte/conferentieruimte/klaslokaal; geschikt voor uw professionele werkstations met FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 grafische kaarten; gebruik met 1080p/UHD/4K monitors/projectoren/schermen
- **SPECS:** 1.8m | Zwart | DP v1.2 | DisplayPort Male naar Female Uitbreidingskabel | 28 AWG | PVC Mantel, ABS connector behuizing | Afscherming: gevlochten aluminium mylar folie | HBR2, MST, GTC | Backward compatibel met DP1.1

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	20
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Vochtigheid	40%-70% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	3.2 oz [91.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	1.1 in [2.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [98.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.