

Cable de 91cm DisplayPort de Montaje en Panel - 4K x 2K - Cable de Extensión DisplayPort 1.2 Macho a Hembra - Cable para Monitor DP

ID del Producto: DPPNLFM3



Este cable DisplayPort de 91cm para montaje en panel cuenta con un conector macho DisplayPort en un extremo, y un conector moldeado para montaje en panel DisplayPort (hembra) en el otro, proporcionando una conexión DisplayPort bien asegurada y de fácil acceso en cualquier puerto o placa frontal de la máquina.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Extienda su interfaz DisplayPort y fíjela a un panel

Características

- CABLE DISPLAYPORT PARA MONTAJE EN PANEL: 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), ancho de banda de 21,6 Gbps , HBR2, audio de 8 canales, transporte multistream (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- DISEÑO FIABLE: Conector con dos tornillos 4-40 para fijarlo a una placa frontal/puerto de la máquina. El alivio de tensión y el revestimiento de PVC flexible evitan que se dañe debido al uso intensivo. Conector con pestillo

- **FABRICACION DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con clavijas chapadas en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El cable de montaje en panel DP tiene un blindaje EMI superior con lámina de cobre para una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Añada 0,9 metros adicionales a sus cables DP. Cable para el hogar/oficinas/salas de juntas/aulas. Funciona con sus estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100
- **ESPECIFICACIONES:** 3' (0,91m) | Negro | DisplayPort 1.2 | DP macho a DP hembra (montable en panel con 2 tornillos 4-40 UNC) | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, carcasa de conector ABS | Blindaje: Lámina de cobre | Retrocompatible con DP1.1

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C
Humedad	15% a 65%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG

Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	36.8 in [93.5 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [71.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.2 in [18.2 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [92.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 3ft DisplayPort Extension Panel Mount Cable
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.