

Câble DisplayPort à Montage sur Panneau de 91cm - 4K x 2K - Câble d'Extension DP 1.2 M/F - Câble d'Extension Vidéo DP avec Connecteur DP à Montage sur Panneau - Câble pour Moniteur DP

N° de produit: DPPNLFM3



This 3ft panel mount DisplayPort cable features a DisplayPort male connector on one end, and a DisplayPort panel mount (female) molded connector on the other, providing a well-secured, easy to access DisplayPort connection on any machine port or faceplate.

Backed by StarTech.com's Lifetime Warranty

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Extend your DisplayPort interface and allow you screw mount it to a panel

## Spécifications techniques

- CABLE D'AFFICHAGE POUR MONTAGE PANNEAU : câble d'extension DP v1.2 M/F de 91 cm ; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)

- **CONCEPTION FIABLE** : connecteur femelle moulé durable avec 2 vis 4-40 pour le fixer sur un port de machine ; la décharge de traction et la gaine en PVC flexible empêchent l'endommagement dû à l'utilisation intensive ; connecteur à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil 28AWG avec broches plaquées or pour une fiabilité accrues du signal ; le câble DP pour montage sur panneau est doté d'un blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre double face pour une qualité vidéo et audio supérieure
- **APPLICATIONS** : Ajoutez 1m à vos câbles DP ; câble d'extension DP pour la maison/bureaux/salles de conférence/classe ; pour stations de travail équipées de cartes graphiques FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 ; utilisation avec écrans/projecteurs 1080p/UHD/4K
- **CARACTÉRISTIQUES** : 0,91m | Noir | DP 1.2 | DP à verrouillage M/M (montage sur panneau avec 2 vis 4-40 UNC) | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, boîtier du connecteur en ABS | Blindage : Film de cuivre double face | Rétrocompatible avec DP1.1 | Garantie à vie

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 80°C
Température de stockage	-20°C to 80°C
Humidité	15 à 65 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [7.3 mm]
Longueur du produit	36.8 in [93.5 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	2.5 oz [71.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	3.2 oz [92.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'Extension DisplayPort de 91cm pour Montage sur Panneau
-----------------------	--

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis