

Cavo DisplayPort a Pannello da 91cm - 4K x 2K - Adattatore DisplayPort 1.2 da Maschio a Femmina - Cavo di Prolunga DP con Connettore DP a Pannello - Cavo per Monitor DP

ID prodotto: DPPNLFM3



Questo cavo DisplayPort per montaggio a pannello da 91 cm è dotato di un connettore DisplayPort maschio a un'estremità e di un connettore DisplayPort per montaggio a pannello (femmina) stampato all'altra, che fornisce un collegamento DisplayPort ben protetto e di facile accesso a qualsiasi porta o piastra della periferica.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Extend your DisplayPort interface and allow you screw mount it to a panel

Caratteristiche

- **CAVO MONTAGGIO A PANNELO:** cavo di estensione DisplayPort M/F da 91 cm; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), larghezza di banda 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo
- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione

- COSTRUZIONE DI QUALITÀ: cavo da 28AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- APPLICAZIONI: cavo di estensione da 90cm DisplayPort per casa/uffici/stanze di consiglio/classi; funziona con le tue workstation professionali con FirePro™ schede grafiche S9000/7000, W8100/7100; Usa con monitor/proiettore/display 1080p/UHD/4K
- SPECIFICHE: 0.91m | Nero | DisplayPort 1.2 | DP a scatto maschio a DP femmina (montabile a pannello con 2 viti 4-40 UNC) | 28 AWG | Rivestimento: cavo in PVC; connettore ABS | Schermo: Foglio di rame su 2 lati | Compatibile con DP 1.1 | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 80°C
Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C
Umidità	Dal 15 al 65%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]

OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
Lunghezza prodotto	36.8 in [93.5 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [71.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.2 in [18.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - 3ft DisplayPort Extension Panel Mount Cable
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

