

Cable DisplayPort de 91cm para Montaje en Panel - Hembra a Macho

ID del Producto: DPPNLFM3



Este cable DisplayPort de 91cm y montaje en panel, incluye un conector DisplayPort macho en un extremo y uno hembra moldeado para montar en panel en el otro extremo, lo cual le permite suministrar una conexión a DisplayPort segura y de fácil acceso a cualquier puerto en un equipo o panel.

Respaldo por la Garantía de por Vida de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Extienda su conexión DisplayPort, posibilitando instalarla en un panel de montaje

Características

- Conectores con seguro para reducir desconexiones accidentales
- **DISEÑO FIABLE:** Conector con dos tornillos 4-40 para fijarlo a una placa frontal/puerto de la máquina. El alivio de tensión y el revestimiento de PVC flexible evitan que se dañe debido al uso intensivo. Conector con pestillo
- **FABRICACION DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con clavijas chapadas en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad. El cable de montaje en panel DP tiene un blindaje EMI superior con lámina de cobre para una mayor calidad de vídeo y audio

- **APLICACIONES:** Añada 0,9 metros adicionales a sus cables DP. Cable para el hogar/oficinas/salas de juntas/aulas. Funciona con sus estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100

- **ESPECIFICACIONES:** 3' (0,91m) | Negro | DisplayPort 1.2 | DP macho a DP hembra (montable en panel con 2 tornillos 4-40 UNC) | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, carcasa de conector ABS | Blindaje: Lámina de cobre | Retrocompatible con DP1.1

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	DisplayPort (20 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C
Humedad	15% a 65%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	36.0 in [91.4 cm]
Cable OD	0.3 in [7.3 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]



Ancho del Producto	1.3 in [34.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	3.3 oz [94.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 oz [94.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	3ft. Panel Mount DisplayPort Cable
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

