

Câble DisplayPort à Montage sur Panneau de 91cm - 4K x 2K - Câble d'Extension DP 1.2 M/F - Câble d'Extension Vidéo DP avec Connecteur DP à Montage sur Panneau - Câble pour Moniteur DP

Nº de produit: DPPNLFM3PW



Le câble d'extension DisplayPort de 91 cm monté sur panneau DPPNLFM3PW est équipé d'un connecteur DP mâle et d'un connecteur DP femelle monté sur panneau, offrant une connexion DisplayPort sécurisée et simple d'accès sur votre PC ou votre plaque avant pour vous aider à personnaliser vos systèmes en fonction de vos besoins. Lorsque l'alimentation est nécessaire, le câble DisplayPort peut utiliser les 20 broches à la fois pour fournir une alimentation adéquate.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Étendez votre interface DisplayPort et vissez-la à un panneau

## Spécifications techniques

- CABLE D'AFFICHAGE POUR MONTAGE PANNEAU : câble d'extension DP v1.2 M/F de 91 cm ; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)

- CONCEPTION FIABLE : connecteur femelle moulé durable avec 2 vis 4-40 pour le fixer sur un port de machine ; la décharge de traction et la gaine en PVC flexible empêchent l'endommagement dû à l'utilisation intensive ; connecteur à verrouillage
- FABRICATION DE QUALITÉ : fil 28AWG avec broches plaquées or pour une fiabilité accrue du signal ; le câble DP pour montage sur panneau est doté d'un blindage EMI supérieur avec feuille de cuivre double face pour une qualité vidéo et audio supérieure
- APPLICATIONS : Ajoutez 1m à vos câbles DP ; câble d'extension DP pour la maison/bureaux/salles de conférence/classe ; pour stations de travail équipées de cartes graphiques FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 ; utilisation avec écrans/projecteurs 1080p/UHD/4K
- CARACTÉRISTIQUES : 0,91m | Noir | DP 1.2 | DP à verrouillage M/M (montage sur panneau avec 2 vis 4-40 UNC) | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, boîtier du connecteur en ABS | Blindage : Film de cuivre double face | Rétrocompatible avec DP1.1 | Garantie à vie

**Matériel**

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	20
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

**Performance**

Résolutions numériques max.	4K x 2K (4096 x 2160) à 60 Hz
-----------------------------	-------------------------------

**Connecteur(s)**

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

**Conditions environnementales**

Température de fonctionnement	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % à 85 %

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.2 in [92.0 cm]
Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

---

**Informations d'emballage**

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.8 in [14.7 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	2.8 oz [78.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'Extension DisplayPort de 91cm pour Montage sur Panneau
-----------------------	--------------------------------------------------------------------

---

**Informations de garantie**

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis