

Cavo DisplayPort a Pannello da 91cm - 4K x 2K - Adattatore DisplayPort 1.2 da Maschio a Femmina - Cavo di Prolunga DP con Connettore DP a Pannello - Cavo per Monitor DP

ID prodotto: DPPNLFM3PW



Dotato di un connettore maschio DP e di un connettore femmina DP con montaggio a pannello, il cavo di estensione DisplayPort da 91 cm, codice prodotto DPPNLFM3PW, fornisce una connessione DisplayPort ben salda e di facile accesso sul PC o su un frontalino, consentendo di personalizzare i sistemi in base alle proprie esigenze. Quando è necessaria l'alimentazione, il cavo DisplayPort può utilizzare tutti i 20 pin per fornire una potenza adeguata.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Estensione dell'interfaccia DisplayPort con montaggio a vite su un pannello

Caratteristiche

- **CAVO MONTAGGIO A PANNELLO:** cavo di estensione DisplayPort M/F da 91 cm; 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), larghezza di banda 21,6 Gbps, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC per una precisa sincronizzazione dei canali audio e 3D Stereo
- **AFFIDABILE:** connettori ABS con scarico della trazione e rivestimento in PVC impediscono lo sfilacciamento/danneggiamento da piegatura/improprio; la sottostruttura in metallo fornisce la

schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione

- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo da 28AWG con connettori placcati in oro per una migliore integrità e affidabilità del segnale; schermatura EMI superiore con lamina di Al-Mylar e treccia in rame per una maggiore qualità video e audio; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** cavo di estensione da 90cm DisplayPort per casa/uffici/stanze di consiglio/classi; funziona con le tue workstation professionali con FirePro™ schede grafiche S9000/7000, W8100/7100; Usa con monitor/proiettore/display 1080p/UHD/4K
- **SPECIFICHE:** 0.91m | Nero | DisplayPort 1.2 | DP a scatto maschio a DP femmina (montabile a pannello con 2 viti 4-40 UNC) | 28 AWG | Rivestimento: cavo in PVC; connettore ABS | Schermo: Foglio di rame su 2 lati | Compatibile con DP 1.1 | Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	20
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (4096 x 2160) a 60 Hz
------------------------------	-------------------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 0 a 85% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.2 in [92.0 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [72.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [78.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort per montaggio su pannello da 91 cm con alimentazione
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.