

1m Panel Mount DisplayPort Kabel - 4K x 2K - DisplayPort 1.2 Verlengkabel Male to Female - DP Adapterkabel met DP Connector voor Paneelmontage - DP Extender Kabel

Productcode: DPPNLFM3PW



De DPPNLFM3PW 91 cm lange, paneelmonteerbare DisplayPort verlengkabel heeft één mannelijke DP-connector en één paneelmonteerbare vrouwelijke DP-connector, die zorgt voor een DisplayPort verbinding (met uw pc of op voorplaat) die goed beveiligd, gemakkelijk, en toegankelijk is - en waardoor u uw systemen aan uw behoeften kunt aanpassen. Als voeding nodig is, gebruikt de DisplayPort verlengkabel alle 20 pinnen en levert dan stroom.

De DPPNLFM3PW heeft levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng uw DisplayPort interface en schroef deze vast aan een paneel

Eigenschappen

- Klikconnectors om per ongeluk losraken te elimineren
- **RELIABLE DESIGN:** Durable molded female connector with two 4-40 screws to secure on to a machine faceplate/port; Flexible PVC strain relief & jacket prevent fraying/damage due to bending/rough usage; Latching connector prevents accidental disconnection
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 28AWG wire with gold-plated pins for improved signal integrity and reliability; DisplayPort panel mount cable / video cord has superior EMI shielding with double sided

copper foil to provide higher quality video and audio

- APPLICATIONS: Add extra 3ft to your DP cables; DisplayPort extension cable for home/offices/boardrooms/classrooms; works with your professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100 graphic cards; Use w/ 1080p/UHD/4K monitors/projector/display

- SPECS: 3' (0.91m) | Black | DisplayPort 1.2 | DP Latching Male to DP Female (panel mountable w/ 2x 4-40 UNC screws) | 28 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Double sided copper foil | Backward compatible w/ DP1.1 | Lifetime Warranty

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	20
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz
------------------------------	---------------------------------

Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	DisplayPort (20-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	0% tot 85% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	36.0 in [91.4 cm]



Lengte product	36.2 in [92.0 cm]
Breedte product	1.3 in [34.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.9 oz [83.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [88.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	91 cm paneelmonteerbare DisplayPort-kabel met voeding
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

