

5,25" professionell SATA-hårddisk flyttbar ställlåda i svart aluminium

Produkt ID: DRW115SATBK



Denna löstagbara SATA-hårddisklåda/flyttbart ställ i hög kvalitet är en lösning på professionell nivå för SATA hot-swap vilket gör det möjligt att snabbt byta seriella ATA-hårddiskar in och ut ur en dator utan att behöva öppna chassit.

Installera bara det (medföljande) enhetsfacket i ett 5,25" enhetsfack i värddatorn och montera sedan en 3,5" SATA HDD i (den löstagbara) hårddiskkassetten. Att ansluta SATA-hårddisken till datorn är lika enkelt som att sätta in en hårddiskkassett i ett enhetsfack som kan låsas för att förhindra otillåten borttagning av den installerade SATA-enheten.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollern för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.


Enhetslådan är en praktisk och tidsbesparande hot-swap-lösning som innehåller en Swap-hanterare, ett verktygsprogram som låter användare byta enheter i värddatorn utan att stänga av datorn.

En passande lösning för enheter med stor kapacitet som låter dig utbyta stora mängder data på bara några sekunder. Det flyttbara stället/bakpanelen stöder SATA HDD-hastigheter på upp till 6,0 Gbps och är fullt kompatibel med RAID-installationer för att garantera maximal prestanda och mångsidighet vid utökad förvaring.

Hårddiskkassetten har två fläktar med kullager i frampanelen som hjälper till att hålla den förslutna enheten sval vilket i sin tur optimerar driften samtidigt som det bevarar enhetens livslängd. För att undvika att hårddisken/hårddiskarna skadas när de flyttas in och ut ur datorn, har hårddiskkassetten stötdämpare och gummidämpning som hjälper till att begränsa vibrationer/stötar på hårddisken.

Enhetslådan/flyttbara stället är en pålitlig och hållbar lagringslösning som är tillverkad i tåligt aluminium och har en införingshastighet på 7K och täcks av StarTech.coms 2 årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till fler hot-swap fack till en server eller stationär dator
- Ersätt eller uppgradera ett gammalt bakplan för IDE med ett bakplan för SATA
- Systembyggare som behöver kopiera enheter samtidigt och snabbt
- Miljöer där enheter behöver bytas ut/tas ut regelbundet utan externt skydd för enheterna som behövs efter borttagning
- Du kan ersätta/flytta på enskilda enheter från lagringsmatriser med minimalt eller inget driftstopp

Funktioner

- Passar en enda SATA-enhet i ett 5,25 tums fack som finns tillgänglig framifrån
- Kraftig aluminiumkonstruktion för enhetskassetten och enhetsfacket
- Låsbar hårddiskcassett
- Stötdämpare i gummi
- 7 000+ inläkningshastighet
- Dubbla frammonterade fläktar med kullager
- LED för ström- och fläktstatus
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Stöder 3,5 tums formfaktor SATA-hårddiskar
- Inkluderar en programkopia för hot-swapping av enhet

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Nyckellås	Ja
Flaktar	2 - 40 mm
Enhetsstorlek	3.5in
Enhetstyp	SATA
Fläktlagerstyp	Kullager

Prestanda

Stötskydd	Ja
-----------	----

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA (7-stifts, data)
	1 - SATA-ström (15-stifts)
Värdkontakter	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
	1 - SATA (7-stifts, data)
	1 - SATA-ström (15-stifts)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	PC eller Mac med ett 5,25 tums enhetsfack
Obs.	Enheten är modellspecifik och ska inte användas med andra enhetslådemodeller såvida inte annat anges

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (Grön)
	1 - Fläktfel (Röd)

Miljö

Drifttemperatur	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
-----------------	------------------------------

Förvaringstemperatur -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

Luftfuktighet 10% ~ 80% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	5.8 in [14.8 cm]
Produkthöjd	1.6 in [4.1 cm]
Produktvikt	33.7 oz [956.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.8 in [24.9 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Paketets höjd	1.9 in [47.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 5,25 tums flyttbart rackfack
	1 - Flyttbart hårddiskskassettrack
	2 - Nyckel
	1 - Skruvsats
	1 - Programskiva
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.