

Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", robusto, in alluminio e di colore nero

ID prodotto: DRW150SATBK



Il cassetto/rack portatile rimovibile per dischi rigidi SATA, di alta qualità, offre una soluzione di livello professionale con funzione hot-swap che permette di inserire e disinserire i dischi rigidi Serial ATA nel computer senza dover aprire il case. Il rack portatile è interamente compatibile con le installazioni RAID per assicurare massime prestazioni e versatilità per applicazioni di archiviazione ottimizzate.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

È sufficiente installare l'alloggiamento dell'unità disco in uno da 5,25" nel computer host, quindi montare un disco rigido SATA da 3,5" nel carrellino (rimovibile). Connettere il disco rigido SATA al computer è semplice, è come inserire il carrellino nell'alloggiamento dell'unità disco, ed è possibile bloccarlo per impedire la rimozione non autorizzata del disco. Comprende una ventola con cuscinetti a sfera sul pannello frontale, struttura in alluminio e 25 000 cicli di inserimento.

Questo prodotto è interscambiabile come sostituzione per SATA StorCase modelli S21J111, SC21J111 e RJR110.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Per aggiungere più alloggiamenti con funzione hot-swap a server o workstation
- Per sostituire o aggiornare scheda backplane IDE meno recenti con uno adeguato a SATA
- Per system builder che desiderano creare immagini di più unità disco in modo simultaneo e rapido
- Per ambienti in cui le unità devono essere sostituite/rimosse frequentemente, senza che sia necessaria una protezione esterna per le unità dopo la rimozione
- Per poter rimuovere/sostituire unità singole da un array di archiviazione senza dover ridurre le attività del sistema o spegnerlo

## Caratteristiche

- Per adattare una singola unità SATA in un alloggiamento 5,25" accessibile frontalmente
- Carrellino e sede dell'unità con robusta struttura in alluminio
- Carrellino per unità con blocco a chiave
- Ammortizzatori in gomma
- Più di 25 000 cicli di inserimento
- Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 40 mm
- Sportello antipolvere sull'alloggiamento dell'unità
- Indicatori LED di alimentazione e attività
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporto Hard disk SATA Form Factor da 3,5"

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Ventole	1 - 40 mm

Dimensioni unità	3.5in
Tipo unità	SATA
Tipo cuscinetti ventola	Cuscinetto a sfere

---

Prestazioni

MTBF	30.000 ore
------	------------

---

Connettore/i

Connettori unità	1 - SATA (7 pin, dati)
	1 - Alimentazione SATA (15 pin)
Connettori host	1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
	1 - SATA (7 pin, dati)
	1 - Alimentazione SATA (15 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	PC o Mac con alloggiamento unità da 5,25"
Nota	L'unità è specifica per il modello e non è destinata all'utilizzo con modelli diversi di cassette per unità disco, salvo diversamente indicato

---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Attività (giallo)
	1 - Alimentazione (verde)

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio

Lunghezza prodotto	7.5 in [19 cm]
Larghezza prodotto	5.8 in [14.7 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.1 cm]
Peso prodotto	27.6 oz [782 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.9 in [15.1 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.5 cm]
Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Carrellino per rack portatile
	1 - Alloggiamento rack portatile da 5,25"
	1 - Cavo SATA
	2 - Chiave
	1 - Kit viti
	1 - Manuale di istruzioni

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.