

5-poorts onbeheerde energiezuinige gigabit Ethernet switch - in een desktop / aan de wand te monteren netwerk switch

Productcode: DS51002EU




Met de DS51002EU 5-poorts onbeheerde gigabit Ethernet switch kunt u een netwerk maken van max. 5 Ethernet-apparaten via een energiezuinige gigabit switch, die is ontworpen voor desktopinstallatie of wandmontage.

Deze 5-poorts switch is compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken en ondersteunt full/half-duplex autonegotiation, jumbo frames en automatische MDI/MDIX-besturing, waardoor u uw netwerkkapparaten snel en gemakkelijk kunt aansluiten met slechts weinig of helemaal geen configuratie.

Deze onbeheerde switch ondersteunt de IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet-standaard, waardoor u energie bespaart zonder dat de prestatie nadelig wordt beïnvloed. De switch kan poorten automatisch uitschakelen zonder een link, het uitgangsvermogen aanpassen aan de kabellengtes en ook het stroomverbruik verlagen in onbelaste of laag belaste modi.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid het aantal poorten van een bestaande router/switch in uw kantoor of thuis uit
- Maak een klein lokaal netwerk van computers voor het verzenden / delen van data
- Monteer een switch aan de wand in uw serverruimte of testlab voor extra connectiviteit

Eigenschappen

- 5 10/100/1000 Mbps ongebeheerde RJ45 Ethernet-poorten
- Geschikt voor wandmontage of desktopinstallatie
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- Autonegotiation en automatische MDIX-detectie op elke poort
- Flow control die voldoet aan IEEE 802.3x voor full duplex en backpressure voor half-duplex besturing
- Tot 16K Jumbo Frame ondersteuning
- Ondersteunt automatisch leren van MAC-adressen en veroudering

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	5
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps (full-duplex)
Flow-control	Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex	Ja

ondersteuning

Switching-architectuur Store-and-Forward

Connector(en)

Externe poorten 5 - RJ-45

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - Power
5 - Koppeling / Act

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3 A
Uitgangsspanning 9V DC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Lengte product 5.5 in [14.0 cm]
Breedte product 3.5 in [9.0 cm]

Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	4.3 oz [122.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	2.6 in [65.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.7 oz [331.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Ethernet switch
	1 - Voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.