

DVI naar DisplayPort Adapter met Audio - 1920x1200

Productcode: DVI2DPA



De DVI2DPA DVI-naar-DisplayPort-adapter (met 2-kanaals audio) zet een single-link DVI-D (digitaal), Mini-DVI of HDMI-bronsignaal met bijbehorende audio om voor gebruik op een DisplayPort-monitor. Dit USB-apparaat ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en biedt een eenvoudige plug-and-play installatie op zowel PC als Mac® voor een probleemloze werking op uw DisplayPort-beeldscherm, wat u de tijd en moeite bespaart uw hardware te moeten upgraden. Deze DVI-DisplayPort-adapter is complete, kant-en-klare oplossing inclusief alle kabels die nodig zijn voor het aansluiten van een DVI-D-videobron en de bijbehorende audio (3,5 mm stereo) op een DisplayPort-monitor. De adapter kan ook worden gebruikt op mini-DVI of Mini-HDMI-bronnen via extra kabels (apart verkrijgbaar - zie Accessoires). Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit de DVI- of HDMI-uitgang van uw pc aan op een DisplayPort-monitor
- Zet DVI-video met audio om naar één DisplayPort-ingang op monitoren met audioweergave
- Zet een DVI-D-uitgangssignaal met de bijbehorende audio om voor gebruik met Apple Cinema Displays

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Inclusief kabels voor USB-voeding, DisplayPort en 3,5 mm audio
- Stereo-audio wordt doorgegeven aan de DisplayPort-uitgang (monitor dient DisplayPort-audio te ondersteunen)
- EDID-informatie wordt opgeslagen en doorgegeven
- Gevoed via USB
- Geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DVI-D
	3,5 mm stereoaudio
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1a
	DVI 1.0

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - USB Mini-B (5-polig)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie	Kan worden gebruikt met HDMI-, mini HDMI- of mini DVI-ingang met behulp van een adapter - zie Toebehoren
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power-indicator
-----------------	---------------------

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
Ingangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	24.0 in [610 mm]
Lengte product	3.0 in [76.2 mm]
Breedte product	2.5 in [6.4 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	7.1 oz [200 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.9 in [20 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]

Package Height	0.0 in [1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - DVI naar DisplayPort Adapter
	1 - 3,5mm stereo audiokabel
	1 - USB mini-B mannetje naar USB A mannetje kabel
	1 - Displayport-kabel
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.