Adattatore Video DVI a HDMI con alimentazione USB e Audio - 1080p

ID prodotto: DVI2HD

Questo adattatore da DVI a HDMI® consente di collegare un computer desktop o laptop dotato di connessione DVI a un display o proiettore HDMI L'adattatore è compatibile con qualsiasi uscita DVI, ma se collegato a un computer Windows®, supporterà anche l'audio nativo USB in modo da aggiungere l'audio del computer al segnale di uscita HDMI.

L'adattatore da DVI a HDMI è molto semplice da usare. L'adattatore offre un'installazione Plug-and-Play che non richiede il caricamento o download di software specifico, per un processo facile e rapido. L'adattatore vanta anche un ingombro ridotto che consente di inserirlo su qualsiasi scrivania, cosa impossibile con gli ingombranti adattatori DVI.

Per trasmettere solo il video è possibile utilizzare la sola connessione DVI. Per trasmettere audio e video è possibile collegare il connettore USB. La possibilità di operare senza alimentatore offre una soluzione compatta e unitaria.

Adattatore che consente di sfruttare la qualità video HD dall'uscita DVI con il supporto delle risoluzioni fino a 1080p.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di rendere i dispositivi DVI di vecchia generazione compatibili con un nuovo televisore o

proiettore HDMI

• Consente di collegare un computer DVI a un display HDMI installato sulla scrivania o in una workstation

• Converti il segnale DVI in segnale HDMI e aggiungi l'audio al segnale HDMI

Caratteristiche

• Consente di aggiungere audio stereo a 2 canali a un output HDMI con audio USB

• Configurazione semplice e installazione plug-and-play

• Elevata qualità delle immagini grazie al supporto delle risoluzioni HD fino a 1080p

• Compatto e dotato di alimentazione USB per la massima portabilità

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Ingresso AV	DVI-D
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	ID chipset	LT8522EX - CM108AH
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080p at 60Hz
	Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p)
		1680x1050 (WSXGA+)
		1600x1200
		1600x900
		1440x900
		1400x1050 (SXGA+)
		1366x768
		1360x768
		1280x1024

		1280x960
		1280x800
		1280x768 (WXGA)
		1280x720p (720p)
		1280x600
		1152x864
		1024x768
		800x600 (SVGA)
		640x480 (480p)
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio stereo a 2 canali
	MTBF	1,102,819 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DVI-D (25 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	40%-50%RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	7.0 in [177.8 mm]
	Lunghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]

	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	2.4 oz [69.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
	Package Width	5.8 in [14.8 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [126.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore DVI a HDMI
		1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.