

Adattatore Video DVI a HDMI con alimentazione USB e Audio - 1080p

ID prodotto: DVI2HD



Questo adattatore da DVI a HDMI® consente di collegare un computer desktop o laptop dotato di connessione DVI a un display o proiettore HDMI. L'adattatore è compatibile con qualsiasi uscita DVI, ma se collegato a un computer Windows®, supporterà anche l'audio nativo USB in modo da aggiungere l'audio del computer al segnale di uscita HDMI.

L'adattatore da DVI a HDMI è molto semplice da usare. L'adattatore offre un'installazione Plug-and-Play che non richiede il caricamento o download di software specifico, per un processo facile e rapido. L'adattatore vanta anche un ingombro ridotto che consente di inserirlo su qualsiasi scrivania, cosa impossibile con gli ingombranti adattatori DVI.

Per trasmettere solo il video è possibile utilizzare la sola connessione DVI. Per trasmettere audio e video è possibile collegare il connettore USB. La possibilità di operare senza alimentatore offre una soluzione compatta e unitaria.

Adattatore che consente di sfruttare la qualità video HD dall'uscita DVI con il supporto delle risoluzioni fino a 1080p.

DVI2HD è dotato della garanzia di 3 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di rendere i dispositivi DVI di vecchia generazione compatibili con un nuovo televisore o proiettore HDMI

- Consente di collegare un computer DVI a un display HDMI installato sulla scrivania o in una workstation
- Converti il segnale DVI in segnale HDMI e aggiungi l'audio al segnale HDMI

Caratteristiche

- Consente di aggiungere audio stereo a 2 canali a un output HDMI con audio USB
- Configurazione semplice e installazione plug-and-play
- Elevata qualità delle immagini grazie al supporto delle risoluzioni HD fino a 1080p
- Compatto e dotato di alimentazione USB per la massima portabilità

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	DVI-D
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
ID chipset	LT8522EX - CM108AH

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920 x 1080p at 60Hz
Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p)
	1680x1050 (WSXGA+)
	1600x1200
	1600x900
	1440x900
	1400x1050 (SXGA+)
	1366x768
	1360x768
	1280x1024
	1280x960

1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio stereo a 2 canali
MTBF	1,102,819 ore

Connettore/i

Connettore A	DVI-D (25 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40%-50%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	7.0 in [17.8 cm]
Lunghezza prodotto	10.1 in [25.7 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]



Peso prodotto	1.8 oz [50.1 g]
---------------	-----------------

Informazioni confezione

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
----------------	------------------

Package Width	5.8 in [14.7 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.3 in [32.0 mm]
----------------	------------------

Peso spedizione (confezione)	4.4 oz [126.0 g]
------------------------------	------------------

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore DVI a HDMI
--------------------------	-----------------------

	Guida rapida per l'installazione
--	----------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

