

DVI naar HDMI video adapter met USB voeding en audio - 1080p

Productcode: DVI2HD



Met deze DVI naar HDMI® kabel kunt u uw DVI-laptop of -desktop op een HDMI-scherm of -projector aansluiten. De adapter werkt met elke DVI-uitgang, maar bij aansluiting op uw Windows® computer, ondersteunt de adapter ook native USB audio, waardoor u de audio van uw computer aan het HDMI-uitgangssignaal kunt toevoegen.

De DVI naar HDMI adapter is gebruiksvriendelijk. De adapter heeft plug & play installatie, zodat u geen speciale software hoeft te laden of downloaden, voor een gegarandeerd snelle en eenvoudige installatie. De adapter is ook compact, en daarom onopvallend in uw desktopconfiguratie te integreren, in tegenstelling tot grote DVI-adapterboxen die veel bureauimte in beslag nemen.

Als u alleen video wilt verzenden, kunt u alleen de DVI-verbinding gebruiken. Als u zowel audio als video wilt verzenden, kunt u ook de USB connector aansluiten. Omdat u geen externe netadapter nodig hebt, hebt u alles wat u nodig hebt in één oplossing.

Deze adapter zorgt voor de hoogste videokwaliteit van uw DVI-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1080p.

De DVI2HD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak uw verouderde DVI-apparaat compatibel met een nieuwe HDMI-tv of -projector

- Sluit een DVI-computer aan op een HDMI-scherm op uw desktop of werkstation
- Converteer DVI naar HDMI en voeg audio toe aan het HDMI-sigitaal

Eigenschappen

- Voeg 2-kanaals stereo audio toe aan uw HDMI-uitgang met USB audio
- Probleemloze instelling met plug & play installatie
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van HD-resoluties tot 1080p
- Compact en met USB-voeding voor maximale mobiliteit

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	DVI-D
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Chipsetcode	LT8522EX - CM108AH

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920 x 1080p at 60Hz
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p)
	1680x1050 (WSXGA+)
	1600x1200
	1600x900
	1440x900
	1400x1050 (SXGA+)
	1366x768
	1360x768
	1280x1024
	1280x960

1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
MTBF	1,102,819 uren

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40%-50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	10.1 in [25.7 cm]
Breedte product	1.4 in [35.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50.1 g]



Verpakkingsinformatie

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DVI-naar-HDMI-adapter
	Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

