

Convertitore video DVI a HDMI con audio

ID prodotto: DVI2HDMIA



Il convertitore/adattatore da DVI a HDMI® DVI2HDMIA consente di connettere una sorgente DVI-D e il relativo audio RCA a un monitor HDMI o HDTV, con supporto per risoluzione full HD 1080p (1920x1080). Un'alternativa conveniente all'aggiornamento dei dispositivi per motivi di compatibilità, questo adattatore dal fattore di forma ridotto rappresenta una soluzione plug-and-play per connettere Mac®, PC o dispositivi home theater con output DVI (digitale) a televisori o monitor dotati di HDMI. Le connessioni audio stereo RCA integrano il segnale audio direttamente nell'output HDMI in modo da collegare un singolo cavo al dispositivo di destinazione. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di fornire contenuti audio/video da PC o Mac ai dispositivi A/V (HDTV o ricevitore) per una visualizzazione con dimensioni e audio superiori
- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Consente di convertire i segnali audio e DVI per il pass-through di video e audio attraverso un unico cavo HDMI
- Permette di continuare a utilizzare il monitor HDMI® esistente con il dispositivo DVI

Caratteristiche

- Design compatto
- Enclosure robusta in acciaio
- Supporta risoluzioni HD 1080p (1920x1080)
- Supporta l'audio RCA a 2 canali
- Video DVI-D con pass-through audio a un singolo cavo HDMI®

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DVI-D Audio RCA
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI® standard, conforme a HDCP

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2,25 Gbps
Risoluzioni digitali massime	1080p / 1920x1080
Risoluzioni supportate	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz) 480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	225MHz

Connettore/i

Tipo/i connettori	DVI-I (29 pin) Audio stereo (2 x RCA)
-------------------	--



HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Il segnale DVI deve essere DVI-D (solo digitale).
------	---

Indicatori

Indicatori LED	Indicatore di alimentazione
	Indicatore di connessione

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.5A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.5 in [88 mm]



Larghezza prodotto 1.0 in [25.5 mm]

Altezza prodotto 2.7 in [68 mm]

Peso prodotto 4.0 oz [113 g]

Informazioni
confezione

Package Length 4.8 in [12.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Peso spedizione
(confezione) 12.8 oz [362 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione

Convertitore DVI a HDMI

Adattatore di alimentazione

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

