

DVI naar HDMI Video Converter met Audio

Productcode: DVI2HDMIA



Met de DVI2HDMIA DVI naar HDMI Converter kunt u een DVI-D-bron met behorend RCA-audiosignaal aansluiten op een HDMI-monitor of HDTV met de volle HD-resolutie van 1080p (1920x1080). Deze compacte adapter is een kosteneffectief alternatief voor het alleen wegens compatibiliteit upgraden van apparatuur en biedt een plug-and-play-oplossing voor het aansluiten van uw Mac®, pc of home cinema receiver met (digitale) DVI-uitgang op uw televisie of HDMI-monitor. De RCA-stereo audio-aansluitingen integreren het audiosignaal direct naar de HDMI-uitgang, zodat er naar uw weergaveapparaat slechts een enkele kabel hoeft te worden gebruikt. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac naar uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Geeft DVI-video en RCA-audio door via één HDMI-kabel.
- Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw DVI-apparaat

Eigenschappen

- Compacte uitvoering

- Robuuste metalen behuizing
- Ondersteunt HD-resolutie van 1080p (1920x1080)
- Ondersteunt 2-kanaals (stereo) RCA-audio
- DVI-D-video met RCA-audio via een enkele HDMI-kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DVI-D Audio RCA
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	Standaard HDMI®, voldoet aan HDCP

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	2,25 Gbit/s
Maximale digitale resoluties	1080p / 1920x1080
Ondersteunde resoluties	480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz) 480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	225MHz

Connector(en)

Type connector(en)	DVI-I (29-polig) Stereoaudio (2 x RCA) HDMI (19-polig)
--------------------	--



Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	DVI-sigitaal dient DVI-D te zijn (alleen digitaal).
---------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power-indicator
	Verbindingsindicator

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.5 in [88 mm]
Breedte product	1.0 in [25.5 mm]

Hoogte product 2.7 in [68 mm]

Gewicht product 4.0 oz [113 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 4.8 in [12.3 cm]

Package Width 6.8 in [17.2 cm]

Package Height 2.4 in [60 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 12.8 oz [362 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd DVI-HDMI-converter

Voedingsadapter

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

