

DVI naar VGA Video Converter met Schaalaanpassing

Productcode: DVI2VGA



Met de DVI2VGA DVI naar VGA Converter met Schaalaanpassing kunt u een DVI Digital (DVI-D)-signaal omzetten naar een VGA-signaal. Omdat het zo niet meer nodig is dure nieuwe hardware aan te schaffen alleen wegens de compatibiliteit van uw apparaten bespaart de converter u tijd en geld.

De omzetter wordt bediend via een gemakkelijk te gebruiken On-Screen Display (OSD), waarmee u de weergave en de beeldschermresoluties naar gelieven kunt aanpassen, voor de PC of HDTV. Via het OSD kunt u ook helderheid, contrast, kleur en horizontale / verticale positie aanpassen.

De DVI naar VGA converter wordt geleverd met kunststof beugel voor montage aan de wand of op een zijpaneel

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt de mogelijkheid uw videobron met DVI (zoals een set-top box voor kabel of satelliet, dvd-speler of computer) aan te sluiten op een VGA- of HDTV-beeldscherm
- Ideaal om oudere weergavetechnologie te gebruiken met een moderne signaalbron

Eigenschappen

- Converteert DVI-D video-ingang naar een analoge RGBHV- of YPbPr-uitgang
- 48MB frame buffer voor een stabiel beeld
- On-screen-display voor het aanpassen van helderheid, contrast, kleur en de horizontale / verticale positie
- Inclusief kunststof beugel voor montage aan de wand of op een zijpaneel
- DVI-bron kan worden weergegeven op een VGA- of HDTV-scherm met behulp van een VGA-connector of component video tulpstekkers

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DVI
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja

Prestaties

Maximale analoge resoluties	PC Output - 1280x1024 max HD Output - 1080i/720p max
-----------------------------	---

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-I (29-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Ondersteunt RGB-, YPbPr- en YCbCr-signalen (VGA-naar-Component-kabel niet meegeleverd - zie Toebehoren)
---------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning	5 DC

	Uitgangsstroom	2.6A
	Polariteit pin midden	Positief
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Lengte product	5.7 in [14.6 cm]
	Breedte product	3.0 in [7.7 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3 cm]
	Gewicht product	9.9 oz [280 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	11.0 in [28 cm]
	Package Width	7.2 in [18.2 cm]
	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - DVI-naar-VGA-converter
		1 - DVI-kabel van 1,8m
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.