

Convertisseur vidéo haute résolution DVI vers VGA

N° de produit: DVI2VGACON



Le convertisseur vidéo haute résolution DVI, référence DVI2VGACON, vers VGA convertit un signal d'entrée vidéo DVI-D (numérique) en une sortie VGA (analogique), épargnant ainsi temps et argent en éliminant la nécessité d'acheter un nouvel écran numérique pour être compatible avec les périphériques ou les cartes vidéo DVI-D. Cet adaptateur compact offre la prise en charge de résolutions jusqu'à 1920x1200, vous permettant ainsi de tirer pleinement profit des capacités de votre moniteur VGA. Réelle solution plug-and-play, l'adaptateur DVI-D vers VGA est facile à installer. Il suffit de connecter le port de sortie DVI-D à l'adaptateur en utilisant le câble DVI inclus, puis de connecter un projecteur ou un moniteur VGA au port VGA situé sur l'adaptateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Le convertisseur représente une manière pratique d'utiliser une ancienne technologie d'écran avec un signal source plus récent
- Connectez votre source vidéo DVI (p. ex. une boîte numérique à câble ou satellite, un ordinateur) à un écran VGA ou HDTV
- L'adaptateur DVI-D vers VGA convertit une sortie vidéo DVI-D en sortie VGA analogique. Une source DVI peut être affichée sur un écran VGA ou HDTV grâce à un connecteur VGA

Spécifications techniques

- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200
- Format compact
- Câble DVI-D 305 mm inclus
- L'émulation DDC2B assure la compatibilité entre le signal source et l'affichage

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DVI-D
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-I (29 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Tension de sortie	5 DC
Center Tip Polarity	Positif

Conditions environnementales

Température de	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement	
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	3.5 in [8.8 cm]
Largeur du produit	1.9 in [4.8 cm]
Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Poids du produit	2.1 oz [59.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Poids brut	10.1 oz [286.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur vidéo DVI vers VGA
	1 - Câble DVI
	1 - Câble d'alimentation USB
	1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis