

Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione

ID prodotto: DVI2VGACON



Il convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione DVI2VGACON consente di convertire un segnale video in ingresso DVI-D (digitale) in un'uscita VGA (analogica) risparmiando tempo e denaro eliminando la necessità di acquistare un nuovo display digitale per la compatibilità con schede video o dispositivi DVI-D. Questo adattatore compatto supporta risoluzioni fino a 1920x1200 consentendo di sfruttare completamente le funzionalità del monitor VGA. Una vera e propria soluzione plug-and-play, l'adattatore DVI-D a VGA è facile da installare, è sufficiente collegare la porta di uscita DVI-D all'adattatore utilizzando il cavo DVI incluso, quindi collegare un monitor/proiettore VGA alla porta VGA sull'adattatore. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Una soluzione eccezionale per utilizzare una tecnologia di visualizzazione obsoleta con una moderna sorgente del segnale.
- Consente di collegare la sorgente video DVI (per esempio un cavo o un decoder satellitare, computer) a un display VGA o HDTV.
- L'adattatore DVI-D a VGA converte un ingresso video DVI-D in un'uscita VGA analogica. È possibile visualizzare una sorgente DVI su un display VGA o HDTV utilizzando un connettore VGA.

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

- Fattore di forma compatto
- Cavo DVI-D da 305 mm incluso
- L'emulazione DDC2B assicura la compatibilità tra il display e il segnale della sorgente.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DVI-D
Uscita AV	VGA
Audio	No

Prestazioni

Risoluzioni analogiche massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì

Connettore/i

Connettore A	DVI-I (29 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Tensione di uscita	5 DC
Tipo punta centrale	Positivo

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH



Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	3.5 in [88.0 mm]
Larghezza prodotto	1.9 in [48.0 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [24.0 mm]
Peso prodotto	2.1 oz [59.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	2.5 in [64.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	10.1 oz [286.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Convertitore video da DVI a VGA
	Cavo DVI
	Cavo di alimentazione da USB a CC
	Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

