

Adaptador Convertidor de Video DVI a VGA - DVI-D a VGA HD15 1920x1200

ID del Producto: DVI2VGACON



El Conversor de Video DVI a VGA de Alta Resolución, DVI2VGACON permite convertir una señal de entrada de video DVI-D (digital) en una de salida VGA (analógica), ahorrando tiempo y dinero al eliminar la necesidad de comprar una pantalla digital por cuestiones de compatibilidad con dispositivos o tarjetas de video DVI-D.

Este adaptador de diseño compacto proporciona soporte para resoluciones de hasta 1920x1200, permitiendo aprovechar todo el potencial de su monitor VGA. Una verdadera solución plug-and-play por lo que el adaptador DVI-D a VGA es muy fácil de instalar; simplemente conecte el puerto de salida DVI-D al adaptador usando el cable DVI incluido y luego conecte un monitor/proyector VGA al puerto VGA en el adaptador.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una manera excelente de aprovechar tecnología de visualización más antigua con una fuente equipada con una señal más moderna
- Permite conectar su fuente de video DVI (conversor de señal de cable o satélite, ordenador) a una pantalla VGA o HDTV

- El adaptador DVI-D a VGA permite convertir una entrada de video DVI-D en una salida VGA Analógica. Permite visualizar una fuente DVI en una pantalla VGA o HDTV utilizando un conector VGA

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Factor de forma compacto
- Incluye cable de 1pie (305mm) DVI-D
- Emulación DDC2B que asegura compatibilidad entre la pantalla y la señal de la fuente

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DVI-D
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-I (29 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Salida	5 DC
Polaridad Central	Positivo

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características
Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	3.5 in [8.8 cm]
Ancho del Producto	1.9 in [4.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	2.1 oz [59.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Altura de la Caja	2.5 in [6.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.1 oz [286.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor de Video DVI a VGA
	1 - Cable DVI
	1 - Cable de Alimentación USB a DC
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.