

Adaptador Conversor Convertidor Activo de Video DVI-D a VGA - Cable - 1080p - 1920x1200

ID del Producto: DVI2VGAE



El adaptador DVI-D a VGA activo, modelo DVI2VGAE, permite conectar una salida digital DVI del computador de escritorio o notebook a un proyector o monitor VGA, lo cual evita gastar en actualizar a una pantalla con DVI-D disponible.

Dado que constituye una salida sencilla de contenido generado por el usuario, este conversor DVI-D a VGA también permite aumentar la productividad, ya que extiende el escritorio de un computador a un segundo monitor, lo cual duplica el espacio de trabajo.

Esta adaptador portátil convierte un bus DVI con alimentación estándar en VGA, sin necesidad de una fuente de alimentación externa. En el caso de puertos DVI de baja potencia, se incluye un cable USB que permite proporcionar alimentación eléctrica al dispositivo desde cualquier fuente de alimentación USB.

Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA), este adaptador activo constituye una solución integral para conectar una pantalla VGA de alta definición con una fuente de video DVI-D.

El adaptador DVI-D a VGA, modelo DVI2VGAE, está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de dispositivos con DVI disponible, como un ordenador de sobremesa o portátil, a una pantalla o proyector VGA

Características

- Máxima resolución de 1920x1200
- No requiere adaptador de alimentación externo

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DVI-D
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	1,654,172 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - USB Micro B (5 pines) 1 - DVI-D (25 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos de Energía

Consumo de Energía	1.3
--------------------	-----

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	7.5 in [190 mm]
Longitud del Producto	9.8 in [24.8 cm]
Ancho del Producto	1.8 in [4.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.0 oz [84 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Ancho de la Caja	3.4 in [8.7 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor Adaptador DVI-D a VGA
	1 - Cable USB Type A a Micro USB Type B de 610mm

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.