

91 cm DVI till VGA aktiv konverteringskabel – DVI-D till VGA-adapter – 1920x1200

Produkt ID: DVI2VGAMM3



DVI2VGAMM3 aktiv DVI till VGA adapterkabel på 91 cm gör att du kan ansluta din DVI videokälla direkt till en VGA-monitor eller projektor, utan att några ytterligare adaptrar eller kablar krävs.

Genom att använda exakta kabellängder kan du minska kabeltrassel orsakat av för långa kablar och få en garanterat ordentlig och professionell installation med en monitor på din arbetsplats eller en projektor i klassrummet eller styrelserummet.

DVI2VGAMM3 är 91 cm lång och del av en komplett kabelledning för DVI till VGA -adapter, utrustad med två andra kablar på 1,8 m (DVI2VGAMM6) och 3 m (DVI2VGAMM10), vilket gör att du kan välja en kabellängd anpassad för just din installation.

Låt dig inte luras av analoga DVI-adaptrar som fungerar med en DVI-I-port. De kommer inte att fungera med din digitala DVI-signal och kommer inte ens att passa i en DVI-D-port.

DVI2VGAMM3 kabeladapter är en obruten anslutningslösning som kopplas direkt från din digitala DVI-D dator till din VGA-monitor eller projektor med en enda kabel, vilket besparar dig krånglet med att kombinera en DVI till VGA -adapter med en klumpig VGA-kabel, perfekt för att ansluta en DVI-utrustad POS-dator eller kiosk till en pekskärmsmonitor som endast stöder VGA.


Till skillnad från de flesta digitala DVI till VGA-adaptrar som kräver ett eluttag för att kunna konvertera videosignalen, behöver DVI2VGAMM3 dessutom ingen extern strömkälla i de flesta installationer. För ytterligare bekvämlighet och kompatibilitet med lågförbrukande DVI video-kort, har DVI2VGAMM3 en integrerad USB-kraftkälla som tillval (USB-kabel ingår ej), vilket gör den perfekt för styrelserums- eller klassrumsprojektorer som kräver en enkel installation, som kan behöva fungera med mer än ett datorsystem.

Förr var konvertering av digital DVI till VGA en svår och dyrbar uppgift som ofta resulterade i en uppgradering till DVI-D display. Undvik uppgraderingskostnader genom att ansluta din DVI-D videokälla till din befintliga VGA display med hjälp av DVI2VGAMM3. Då adapterkabeln stöder videoupplösning på upp till 1920x1200 kan du dessutom vara säker på att du kan använda din

befintliga VGA-monitor eller projektor och ändå få HD-videokvalitet.

DVI2VGAMM3 kommer med en 2-årig StarTech.com garanti och kostnadsfri livslång teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en DVI-D dator till klassrummets eller styrelserummets projektor
- Använd den i ditt styrelserum eller på din arbetsstation vid installationer som kräver en kabel på upp till 91 cm
- Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DVI-D dator kompatibel med din VGA monitor
- Anslut en DVI-D kabel eller satellitanläggningsbox till din hemmabioprojektor eller tv
- Anslut en DVI-D kassadator eller kiosk till en VGA-pekskärm

Funktioner

- Minska trasslet med en kort adapterkabel på 91 cm
- Undvik trasslet med ytterligare adapterar eller kablar med en inbyggd kabel som ansluter en digital DVI videokälla direkt till en VGA monitor eller projektor
- Spara uppgraderingskostnader genom att ansluta din DVI dator till en VGA-monitor eller projektor
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200
- Aktiv digital DVI (DVI-D) till VGA-konvertering
- Adapter och kabel i ett, med 1x DVI-hankontakt och 1x VGA-hankontakt
- Plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DVI-D
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Chipset-ID	Chrontel - 7101A

Prestanda

Maximal kabellängd	35.4 in [900 mm]
Maximal analog upplösning	1920 x 1200
Maximal digital upplösning	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Micro-B (5-stifts)
Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40 %-85 %RH

Utseende

Kabellängd	35.4 in [900 mm]
Produktlängd	35.4 in [90.0 cm]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]

Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	2.5 oz [70.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [23.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.1 oz [88.6 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3ft (0.9m) DVI-D to VGA Converter Cable
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.