

## Cable de 1,8m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono

ID del Producto: DVID4N1USB6



El Cable de 6 pies para Conmutador KVM DVI-D de Doble Enlace USB c/ Audio y Micrófono 4-en-1, DVID4N1USB6 integra calidad de video DVI de doble enlace con ratón y teclado USB, conexiones de salida de audio y micrófono de 3,5mm en un único cable compacto. El cable KVM 4-en-1 es una solución eficaz, económica y conveniente para usar con conmutadores KVM USB con soporte para DVI de doble enlace, permitiendo compartir un conjunto de periféricos USB entre dos ordenadores configurados de modo de brindar un desempeño de alta definición. Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com. Funciona con: KVMs StarTech.com compatibles que se pueden encontrar en la sección Accesorios. modelos Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), modelos Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540), modelos Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), modelos de cables to go (52047, 52048)

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM DVI de Doble Enlace + USB con soporte para audio y micrófono

### Características

- Combina 4 cables periféricos en uno
- Soporta señal DVI-D de Doble Enlace
- Retrocompatible con señales y dispositivos DVI-D de enlace simple
- Soporta señal de calidad HDTV y superior (2560 x 1600 @ Hz y resoluciones más altas a menor velocidad de actualización)
- Cumple y supera todas las especificaciones DVI-D y USB 2.0
- Soporta máxima frecuencia de reloj DVI-D en modo doble enlace (hasta 7,92 Gbps)

---

#### Hardware

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Política de Garantía | Lifetime                 |
| Cable Tipo Jacket    | PVC - Polyvinyl Chloride |

---

#### Conector(es)

|            |  |
|------------|--|
| Conector A | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)<br>1 - DVI-D (25 pines)<br>1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)<br>1 - DVI-D (25 pines)<br>1 - USB B (4 pines)                   |

---

#### Características Físicas

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Color                 | Negro           |
| Longitud del Cable    | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Longitud del Producto | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Ancho del Producto    | 1.6 in [4.0 cm] |
| Altura del Producto   | 0.6 in [1.6 cm] |
| Peso del Producto     | 16.0 oz [453 g] |

---

#### Información de la

Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 10.4 in [26.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 10.0 in [25.3 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.6 in [40 mm]    |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.0 lb [0.5 kg]   |

---

Contenido de la Caja

|                     |  |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable KVM DVI-D de Doble Enlace USB 4-en-1 con Audio |
|---------------------|--|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.