Cable de Extensión de 3m para Monitor DVI-D Doble Enlace - Macho a Hembra - Dual Link

ID del Producto: DVIDDMF10

The DVIDDMF10 10ft DVI-D Dual Link Extension Cable allows you to extend the connection between your desktop workstation and DVI monitor, or your laptop and projector by up to 10-feet.

The dual link cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

This durable DVI male to female cable is designed to provide a high quality digital video experience, and is backed by StarTech.com's lifetime warranty.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite ampliar, en hasta 3 metros, la distancia de conexión entre un ordenador de sobremesa o portátil y una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

Características

• Soporta resoluciones de hasta 2560x1600

- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Conector(es)		
	Política de Garantía	Lifetime
	Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
	Peso del Producto	11.8 oz [333 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	15.6 in [39.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.5 in [14 cm]
	Altura de la Caja	1.0 in [26 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.1 oz [342 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión para Monitor DVI-D de Doble Enlace 3m- M/H

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.