

Cable de Extensión de 2m para Monitor DVI-D Doble Enlace - Macho a Hembra - Dual Link

ID del Producto: DVIDDMF2M



El cable de extensión DVI-D de doble enlace (2 metros), modelo DVIDDMF2M, permite extender la conexión entre una estación de trabajo de sobremesa y un monitor DVI, o bien un ordenador portátil y un proyector, hasta 2 metros.

El cable de doble enlace soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9,9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Este duradero cable DVI macho a hembra está diseñado para ofrecer una experiencia de vídeo digital de alta calidad, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite ampliar, en hasta 2 metros, la distancia de conexión entre un ordenador de sobremesa o portátil y una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
Peso del Producto	8.9 oz [253.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
Ancho de la Caja	3.9 in [99.0 mm]
Altura de la Caja	1.1 in [27.0 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 9.3 oz [263.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable de Extensión para Monitor DVI-D de Doble Enlace 2m- M/H
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

