

## Cable de 3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDDMM10



El cable DVI-D de doble enlace de 3 m, modelo DVIDDMM10, incluye dos conectores macho DVI (25 pines) y ofrece una conexión confiable y totalmente digital entre una computadora de escritorio o laptop y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D para monitor digital, de 3 m, soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9,9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de video digital de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

### Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

#### Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
Longitud del Producto	10.0 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	1.5 in [36.9 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16 mm]
Peso del Producto	12.9 oz [366.0 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	15.4 in [39.0 cm]
Ancho de la Caja	5.3 in [13.5 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.1 mm]



Peso (de la Caja) del Envío 13.2 oz [374.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace - 3m

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

