

DVI-D Dual Link kabel- M/M - 3 m

Productcode: DVIDDMM10



De DVIDDMM10 3 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 3 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

## Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

---

#### Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0 tot 95%

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	1.5 in [3.7 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	12.9 oz [366.0 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	15.4 in [39.0 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.2 oz [374.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3m DVI-D Dual Link Kabel- M/M
-------------	-----------------------------------

---

Garantiebepalinge  
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.