

10 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM10M



DVIDDMM10M 10 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och har en kabellängd på 10 meter vilket gör den perfekt för längre anslutningar mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 10 m digitala DVI-D-skärnkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	2
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	DVI-D (25-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	32.8 ft [10 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.6 mm]
Produktlängd	32.8 ft [10.0 m]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	32.5 oz [920.0 g]

Förpackning



Förpackningsantal	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [72.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	33.2 oz [940.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 m Dual Link DVI-D-skärnkabel M/M
-----------------	-------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

