

## Cable 4.5m para Monitor DVI-D de Doble Enlace Dual Link Digital - 2x Macho

ID del Producto: DVIDDMM15



El cable DVI-D de 4.5m con enlace doble, modelo DVIDDMM15, incluye 2 conectores DVI macho (25 pines) y posibilita una conexión confiable totalmente digital entre su computadora de escritorio o laptop y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D de 4.5m para monitor digital soporta resoluciones de hasta 2560x1600 y tasas de transmisión de hasta 9.9 Gbits/seg, siendo totalmente conforme a los estándares DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para máxima durabilidad, este cable de alta calidad para video digital está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte su computadora de escritorio o portátil a un proyector o monitor DVI-D Dual Link

### Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital de alta velocidad con tasas de hasta 9.9 Gbits/seg
- Núcleo de ferrita que elimina la interferencia electromagnética
- Blindaje de Aluminio-Mylar con malla metálica

- Soporta la conexión en caliente de dispositivos DVI de visualización
- Conforme a los estándares DVI DDWG

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

#### Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Longitud del Producto	15.0 ft [4.6 m]
Ancho del Producto	1.5 in [38 mm]
Altura del Producto	0.4 in [10 mm]
Peso del Producto	17.3 oz [489.0 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	13.1 in [33.3 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
Peso (de la Caja) del	18.3 oz [518.0 g]



Envío

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja      15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

