

DVI-D Dual Link kabel - M/M - 4,5 m

Productcode: DVIDDMM15



De DVIDDMM15 4,5 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 4,5 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0 tot 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	15.0 ft [4.6 m]
Lengte product	15.0 ft [4.6 m]
Breedte product	1.5 in [3.8 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	1.1 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	2.2 in [5.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4,5 m DVI-D Dual Link kabel - M/M
-------------	---------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.