

25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

N° de produit: DVIDDMM25



The DVIDDMM25 25ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 25 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 25 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.

- Respecte les normes DVI du DDWG
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques	2
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-D (25 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	25.0 ft [7.6 m]
Longueur du produit	25.0 ft [7.6 m]
Poids du produit	26.9 oz [763 g]

Informations d'emballage

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	2.2 in [56 mm]



Package Height 11.8 in [30 cm]

Poids brut 26.9 oz [763 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet 25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

