2 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM2M

DVIDDMM2M 2 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och ger en pålitlig och helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 2 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

• Stöder en maximal upplösning på 2560x1600

• Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s

• Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Antal ledare	24
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Antal ferriter	2
	Industristandarder	DVI DDWG Standard
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	28 AWG
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.6 mm]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]

	Produktvikt	10.6 oz [300.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Package Length	7.9 in [20.0 cm]
	Package Width	8.7 in [22.0 cm]
	Package Height	0.0 in [0.1 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	10.9 oz [308.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 2 m Dual Link DVI-D-skärmkabel M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.