

3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

N° de produit: DVIDDMM3



The DVIDDMM3 3ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and provides a reliable, purely digital connection between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 3 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.

Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600

- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-D (25 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	0 à 95%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	36.0 in [91.5 cm]
Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]

Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	7.2 oz [203.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.6 in [19.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	1.1 in [2.9 cm]
Poids brut	7.6 oz [216.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
-----------------------	--------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis