

3m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Productcode: DVIDDMM3M



De DVIDDMM3M 3 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbaar, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 3 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	24
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	2
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.6 mm]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]

	Gewicht product	13.6 oz [384.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	13.0 in [33.1 cm]
	Package Width	5.3 in [13.5 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	13.8 oz [392.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 3m DVI-D Dual-Link Digitale Video Monitorkabel - M/M
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.