

3 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM3M



DVIDDMM3M 3 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och ger en pålitlig och helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 3 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	24
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	2
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Yttre kabeldiameter	0.3 in [8.6 mm]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]

	Produktvikt	13.6 oz [384.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	13.0 in [33.1 cm]
	Paketets bredd	5.3 in [13.5 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [392.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 3 m Dual Link DVI-D-skärmkabel M/M
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.