

1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Productcode: DVIDDMM6



De DVIDDMM6 1,8 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 1,8 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Prestaties

Algemene specificaties	Insertion Rating: 3000
------------------------	------------------------

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 to 70 °C
Vochtigheid	0 tot 95%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	9.7 oz [274.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.0 in [20.4 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	1.4 in [3.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.4 oz [294.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M
-------------	---------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.