

## 1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM6



DVIDDMM6 1,8 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och ger en pålitlig och helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 1,8 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

## Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

---

#### Hårdvara

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Garantipolicy      | Lifetime                         |
| Kontaktplätering   | Nickel                           |
| Kabelskärmning     | Aluminiummylarfolie med flätning |
| Industristandarder | DVI DDWG Standard                |

---

#### Prestanda

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Allmänna specifikationer | Inläkningshastighet: 3 000 |
|--------------------------|----------------------------|

---

#### Kontakt(er)

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Connector A | 1 - DVI-D (25-stifts) |
| Connector B | 1 - DVI-D (25-stifts) |

---

#### Miljö

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Drifttemperatur      | 0 to 50 °C   |
| Förvaringstemperatur | -20 to 70 °C |
| Luftfuktighet        | 0 ~ 95%      |

---

#### Utseende

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Färg          | Svart           |
| Tråddimension | 28 AWG          |
| Kabellängd    | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Produktlängd  | 6.0 ft [1.8 m]  |
| Produktbredd  | 1.6 in [4.0 cm] |
| Produkthöjd   | 0.6 in [1.6 cm] |

|                      |                         |                                     |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                      | Produktvikt             | 9.7 oz [274.0 g]                    |
| <hr/>                |                         |                                     |
| Förpackning          |                         |                                     |
|                      | Förpackningsantal       | 1                                   |
|                      | Paketets längd          | 8.0 in [20.4 cm]                    |
|                      | Paketets bredd          | 7.7 in [19.6 cm]                    |
|                      | Paketets höjd           | 1.4 in [3.6 cm]                     |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 10.4 oz [294.0 g]                   |
| <hr/>                |                         |                                     |
| Vad det är i lådan   |                         |                                     |
|                      | Ingår i paketet         | 1 - 1,8 m Dual Link DVI-D-kabel M/M |
| <hr/>                |                         |                                     |
| Warranty Information |                         |                                     |
|                      | Warranty                | Livslängd                           |
| <hr/>                |                         |                                     |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.