

7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Productcode: DVIDDMM7M



De DVIDDMM7M 7 m DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en is 7 meter lang, en dus bij uitstek geschikt voor verbindingen over grote afstanden tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 7 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie

- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	2
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-D (25-polig)
Connector B	1 - DVI-D (25-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	1.5 lb [0.7 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M
-------------	-------------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.