

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddande förlängningskabel M/F

Produkt ID: DVIDEXTAA6IN



DVIDEXTAA6IN 15 cm DVI-D Port Saver-kabel/kopplare undviker dyra reparationer på en dator eller skärm. Det gör den genom att förlänga porten med 15 cm och därmed eliminera den tyngd och påfrestning som vanligtvis placeras på porten från en DVI-kabel. Detta är särskilt användbart i miljöer där kablar kopplas in och ur ofta.

Den 15 cm DVI-D kabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng ett videokorts eller en skärms DVI-D-port med 15 cm och skydda den från skador orsakade av ofta förekommande in- och urkopplingar

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd

- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)

Connector A	DVI-D (25-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkthöjd	0.6 in [16 mm]
Produktvikt	2.8 oz [79 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [84 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddskabel M/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

