

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

N° de produit: DVIDSMM10



The DVIDSMM10 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and provides a reliable, purely digital connection between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 10ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector

Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec

- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Compliant with DVI DDWG Standards

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DVI-D (19 broches)
Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	10.9 oz [308.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.7 cm]

Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	1.5 in [3.9 cm]
Poids brut	10.9 oz [310.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis