

## DVI-D Single-Link kabel 1 m -m/m

Product ID: DVIDSMM1M



De DVIDSMM1M1 m lange DVI-D Single Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (19-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 1 m DVI-D mannelijke naar mannelijke kabel ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en transmissiesnelheden tot 4,95 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Single Link-scherm of -projector

### Features

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

---

Hardware

Warranty

Lifetime

Connectormateriaal	Nickel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

---

<b>Connector(en)</b>	Connector A	DVI-D (19 pin)
	Connector B	DVI-D (19 pin)

---

<b>Fysieke eigenschappen</b>	Kleur	Black
	Stijl connector	Straight
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	39.4 in [10 cm]
	Lengte product	39.4 in [10 cm]
	Gewicht product	6.2 oz [175 g]

---

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2 cm]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [186 g]

---

<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
---------------------------------	-------------	-----------------------------------

---

***\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

