

3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDSMM3M



DVIDSMM3M DVI-D Single Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (19-stifts) och ger en pålitlig, helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 3 m DVI-D hane-till-hane-kabeln stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och överföringshastigheter på upp till 4,95 Gbit/s och är fullt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Single Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 4,95 Gbit/s
- Ferritkern eliminerat EMI-Interferenzen

- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
-
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Antal ferriter	2
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (19-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG

Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	10.0 oz [283.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.7 in [22.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	1.5 in [3.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.3 oz [293.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M
-----------------	---------------------------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.